

Garant**Herramienta de torneado y taladrado "5 en 1" 2,25 x D, derecha, Ø DC: 11mm**

Datos de pedido

Número de pedido	268467 11
GTIN	4045197470140
Clase de artículo	21X

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.

Mango cilíndrico **con collar**.**Aplicación:**

Refrentado, cilindrado, taladrado, cilindrado de interiores, avellanado.

Nota:

- **Seleccionar radios angulares lo más grandes que sea posible.**
- **Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior.(5 bar como mínimo).**

La herramienta de torneado y de taladrado **en acero de construcción de viruta larga y aceros inoxidables de viruta larga sólo se puede utilizar hasta 1,5 x D.**

Descripción técnica

Ø nominal D	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 32
Plaquita de corte n.º 268472 - 268496	WCHX 0602..
Ø de taladro tolerancia D	0 / +0,27 mm
Ø de mango D _s	16 mm
Longitud del mango L _s	45 mm
Longitud útil L ₁	24,75 mm
Ø d ₂	20 mm

Longitud de voladizo L _A	32 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 32	269028 32
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500