



Paquete económico de plaquita de corte reversible DCMT de acabado 30 piezas



Datos de pedido

Número de pedido	GG2626 11T302
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Profundidad de corte $p_{\min.}$	0,25 mm
Profundidad de corte $p_{\max.}$	2,75 mm
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T302
Radio angular	0,2 mm
Recubrimiento	TiCN
Contenido	260377 HBT130
Profundidad de corte a_p	0,1 - 1 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 mm/min
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Acabado

Cantidad	30
Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2626 11T302