

Garant

Plaquita de corte CCGT mecanizado medio 30 unidades, HU7310, Tamaño: 120404



Datos de pedido

Número de pedido	GG3804 120404
GTIN	4067263097556
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Material de corte	HM
Contenido	260158 HU7310
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,25 mm
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	4,25 mm
Aplicación principal	N
Recubrimiento	Sin revestimiento
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	CCGT 120404
Número de cambios/cortes	2
Radio angular	0,4 mm
Cantidad	30

Tolerancia	G
Clase	HU7310
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3804 120404