

Garant**Herramienta de torneado y taladrado "5 en 1" 1,5 x D, derecha, Ø DC: 18mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268463 18
GTIN	4045197470041
Clase de artículo	21X

Descripción**Ejecución:**

Con refrigeración interior.
Mango cilíndrico.

Aplicación:

Refrentado, cilindrado, taladrado, cilindrado de interiores, avellanado.

Nota:

- **Seleccionar radios angulares lo más grandes que sea posible.**
- **Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior.(5 bar como mínimo).**

Descripción técnica

Plaquita de corte n.º 268472 - 268496	WCHX 0903..
Ø de taladro tolerancia D	0 / +0,33 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 34
Ø de mango D _s	25 mm
Ø nominal D	18 mm
Longitud útil L ₁	27 mm
Longitud total L	135 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 34	269028 34
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500