

Garant

Plaquita de corte CCGT mecanizado medio 50 unidades, HB7310, Tamaño: 060202



Datos de pedido

Número de pedido	GG3807 060202
GTIN	4067263097709
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Profundidad de corte $p_{\min.}$	0,15 mm
Profundidad de corte $p_{\max.}$	2 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Aplicación principal	N
Material de corte	HM
Contenido	260140 HB7310
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Cantidad	50
Radio angular	0,2 mm
Código ISO plaquita de corte	CCGT 060202
Número de cambios/cortes	2

Tolerancia	G
Clase	HB7310
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3807 060202