

Garant

Plaquita de corte SCMT acabado 30 unidades, HB7035-2, Tamaño: 120408



Datos de pedido

Número de pedido	GG2829 120408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Material de corte	HM
Avance f	0,07 - 0,25 mm/rev,
Profundidad de corte $p_{\min.}$	0,55 mm
Código ISO plaquita de corte	SCMT 120408
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 mm/min
Radio angular	0,8 mm
Contenido	260750 HB7035-2
Número de cambios/cortes	4
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $p_{\max.}$	4,25 mm
Cantidad	30
Clase	HB7035-2

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2829 120408