

Garant
RC.X 1003, Clase: HB7120-1


Datos de pedido

Número de pedido	260640 HB7120-1
GTIN	4045197818232
Clase de artículo	21G

Descripción

RC.X 1003 HB7120-1 Rompevirutas: VM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 260 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Rompevirutas	VM
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Clase	HB7120-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 m/min
Aplicación principal	M
Condición de corte	continuo

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	RCMX 1003
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado