

Garant

Plaquita de corte CCGT mecanizado medio 50 unidades, HB7310, Tamaño: 09T304



Datos de pedido

Número de pedido	GG3807 09T304
GTIN	4067263097761
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Cantidad	50
Número de cambios/cortes	2
Material de corte	HM
Profundidad de corte $p_{m\acute{a}x.}$	3,25 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Código ISO plaquita de corte	CCGT 09T304
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	N
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Contenido	260150 HB7310
Profundidad de corte $p_{m\acute{i}n.}$	0,25 mm
Radio angular	0,4 mm

Tolerancia	G
Clase	HB7310
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3807 09T304