

Garant

Plaquita de corte CCGT mecanizado medio 50 unidades, HB7310, Tamaño: 120404



Datos de pedido

Número de pedido	GG3807 120404
GTIN	4067263097822
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	CCGT 120404
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,25 mm
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	4,25 mm
Contenido	260158 HB7310
Aplicación principal	N
Material de corte	HM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Cantidad	50
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,

Tolerancia	G
Clase	HB7310
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3807 120404