



Plaquita de corte TCMT mecanizado medio 30 unidades, HBT130, Tamaño: 16T308



Datos de pedido

Número de pedido	GG2684 16T308
GTIN	4067263096979
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,55 mm
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Avance f	0,05 - 0,35 mm/rev,
Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	3
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T308
Recubrimiento	TiCN
Contenido	261019 HBT130
Material de corte	HM
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 mm/min
Cantidad	30

Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2684 16T308