

Garant**SCMT 09T304, Clase: HB7120-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260742 HB7120-1
GTIN	4045197818256
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Clase	HB7120-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 m/min
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VS
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T304

Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado