

Garant
SC. T 09T304, Clase: HB7120-1


Datos de pedido

Número de pedido	260762 HB7120-1
GTIN	4045197818294
Clase de artículo	21G

Descripción

SC. T 09T304 HB7120-1 Radio angular: 0,4 mm

Clase: HB7120-1

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 m/min
Rompevirutas	VM
Radio angular	0,4 mm
Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo

Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T304
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado