

Garant

Plaquita de corte SCMT acabado 50 unidades, HB7010-2, Tamaño: 120408



Datos de pedido

Número de pedido	GG2830 120408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,55 mm
Cantidad	50
Radio angular	0,8 mm
Número de cambios/cortes	4
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 500 mm/min
Aplicación principal	P
Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	4,25 mm
Contenido	260750 HB7010-2
Código ISO plaquita de corte	SCMT 120408
Avance f	0,07 - 0,25 mm/rev,

Clase	HB7010-2
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2830 120408