

Garant
SC. T 120408, Clase: HB7120-1


Datos de pedido

Número de pedido	260766 HB7120-1
GTIN	4045197818621
Clase de artículo	21G

Descripción

SC. T 120408 HB7120-1 Radio angular: 0,8 mm

Clase: HB7120-1

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,

Descripción técnica

Clase	HB7120-1
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 m/min
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Rompevirutas	VM
Condición de corte	continuo

Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SCMT 120408
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado