

Garant

Plaquita de corte SCMT acabado 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 09T304



Datos de pedido

Número de pedido	GG2831 09T304
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 400 mm/min
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T304
Aplicación principal	P
Número de cambios/cortes	4
Contenido	260742 HB7020-2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Cantidad	50
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,25 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	3,25 mm
Avance f	0,07 - 0,25 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	HM

Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2831 09T304