



Plaquita de corte SCMT acabado 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 120408



Datos de pedido

Número de pedido	GG2831 120408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,07 - 0,25 mm/rev,
Contenido	260750 HB7020-2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 400 mm/min
Cantidad	50
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,55 mm
Número de cambios/cortes	4
Código ISO plaquita de corte	SCMT 120408
Material de corte	HM
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	4,25 mm

Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2831 120408