

Garant

Plaquita de corte SCMT mecanizado medio 30 unidades, HB7010-2, Tamaño: 09T304



Datos de pedido

Número de pedido	GG2833 09T304
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $a_{p\min.}$	0,25 mm
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Contenido	260762 HB7010-2
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T304
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	4
Aplicación principal	P
Material de corte	HM
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Profundidad de corte $a_{p\max.}$	3,25 mm
Cantidad	30

Clase	HB7010-2
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2833 09T304