

Garant

Plaquita de corte SCMT mecanizado medio 30 unidades, HB7010-2, Tamaño: 09T308



Datos de pedido

Número de pedido	GG2833 09T308
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T308
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Aplicación principal	P
Radio angular	0,8 mm
Material de corte	HM
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte $p_{m\acute{a}x.}$	3,25 mm
Contenido	260763 HB7010-2
Profundidad de corte $p_{m\acute{i}n.}$	0,55 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 mm/min
Número de cambios/cortes	4
Cantidad	30

Clase	HB7010-2
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2833 09T308