

Garant**TCMT 16T308, Clase: HB7120-1****Datos de pedido**

Número de pedido	260958 HB7120-1
GTIN	4045197818737
Clase de artículo	21G

Descripción

TCMT 16T308 HB7120-1 Clase: HB7120-1
Rompevirutas: VS
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 90 - 290 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 m/min
Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	VS
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T308
Número de cambios/cortes	3
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado