

**Plaquita de corte VCMT acabado 30 unidades, HBT130, Tamaño: 110304****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2693 110304
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,1 - 1 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	1,75 mm
Código ISO plaquita de corte	VCMT 110304
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Recubrimiento	TiCN
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Aplicación principal	M
Contenido	261386 HBT130
Cantidad	30

Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2693 110304