



Plaquita de corte DCGT mecanizado medio 50 unidades, HB7310, Tamaño: 070204



Datos de pedido

Número de pedido	GG3818 070204
GTIN	4067263098089
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Código ISO plaquita de corte	DCGT 070204
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	1,75 mm
Radio angular	0,4 mm
Contenido	260452 HB7310
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,25 mm
Aplicación principal	N
Cantidad	50

Tolerancia	G
Clase	HB7310
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3818 070204