

Garant
VC. T 110304, Clase: HB7120-1


Datos de pedido

| | |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido | 261366 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197818874 |
| Clase de artículo | 21G |

Descripción

VC. T 110304 HB7120-1 Clase: HB7120-1

Rompevirutas: VS

Tolerancia: M

 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 90 - 290 m/min

Descripción técnica

| | |
|---|-------------------|
| Aplicación principal | M |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 90 - 290 m/min |
| Condición de corte | continuo |
| Rompevirutas | VS |
| Clase | HB7120-1 |
| Avance f | 0,1 - 0,3 mm/rev, |
| Radio angular | 0,4 mm |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Profundidad de corte a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Material de corte | MD |
| Código ISO plaquita de corte | VCMT 110304 |
| Número de cambios/cortes | 2 |
| Tolerancia | M |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |