

Garant

Plaquita de corte DCGT mecanizado medio 50 unidades, HB7310, Tamaño: 11T302



Datos de pedido

Número de pedido	GG3818 11T302
GTIN	4067263098102
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Aplicación principal	N
Radio angular	0,2 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	2,75 mm
Cantidad	50
Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Código ISO plaquita de corte	DCGT 11T302
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,15 mm

Contenido	260458 HB7310
Tolerancia	G
Clase	HB7310
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3818 11T302