

Garant
VC.T 160402, Clase: HB7120-1


Datos de pedido

Número de pedido	261370 HB7120-1
GTIN	4045197818881
Clase de artículo	21G

Descripción

VCMT 160402 HB7120-1 Clase: HB7120-1
 Rompevirutas: VS
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 90 - 290 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicación principal	M
Radio angular	0,2 mm
Rompevirutas	VS
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 m/min
Clase	HB7120-1
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160402
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado