

Garant**RCG. Plaquita de corte mecanizado medio 30 unidades, HU730-1, Tamaño: 0602****Datos de pedido**

Número de pedido	GG3819 0602
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	2 mm
Código ISO plaquita de corte	RCGT 0602
Recubrimiento	Sin revestimiento
Aplicación principal	N
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Material de corte	HM
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,5 mm
Contenido	260620 HU7310-1
Cantidad	30

Clase	HU730-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3819 0602