

Garant**VC. T 110304, Clase: HB7120-1**

Datos de pedido

Número de pedido	261454 HB7120-1
GTIN	4045197818911
Clase de artículo	21G

Descripción

VC. T 110304 HB7120-1 Clase: HB7120-1

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mmAvance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 260 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Rompevirutas	VM
Clase	HB7120-1
Aplicación principal	M
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,4 mm

Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VCMT 110304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado