



RCG. Plaquita de corte mecanizado medio 30 unidades, HU730-1, Tamaño: 1204



Datos de pedido

Número de pedido	GG3819 1204
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Recubrimiento	Sin revestimiento
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Material de corte	HM
Profundidad de corte $p_{m\acute{a}x.}$	2 mm
Aplicación principal	N
Profundidad de corte $p_{m\acute{i}n.}$	0,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Tolerancia	G
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	RCGX 1204
Cantidad	30
Contenido	260650 HU7310-1

Clase	HU730-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3819 1204