

**Garant****VC. T 160408, Clase: HB7120-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	261459 HB7120-1
GTIN	4045197818935
Clase de artículo	21G

## Descripción

VC. T 160408 HB7120-1 Clase: HB7120-1

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 260 m/min

## Descripción técnica

Aplicación principal	M
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 260 m/min
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VM
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Clase	HB7120-1
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160408
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado