

Garant
CC. T 120404, Clase: HB7140-1


Datos de pedido

Número de pedido	260064 HB7140-1
GTIN	4045197818997
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 120404 HB7140-1 Clase: HB7140-1

Rompevirutas: VS

Tolerancia: MF

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 260 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7140-1
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	M
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 260 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm

Rompevirutas	VS
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120404
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado