

**Garant**
**CC. T 060202, Clase: HB7140-1**


## Datos de pedido

Número de pedido	260140 HB7140-1
GTIN	4045197819017
Clase de artículo	21G

## Descripción

CC. T 060202 HB7140-1 Clase: HB7140-1

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 230 m/min

## Descripción técnica

Rompevirutas	VM
Clase	HB7140-1
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 230 m/min
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 4 mm
Aplicación principal	M

Radio angular	0,2 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060202
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado