

Garant

Plaquita de corte TCMT acabado 30 unidades, HB7010-2, Tamaño: 16T304



Datos de pedido

Número de pedido	GG2839 16T304
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte _{p máx.}	4 mm
Aplicación principal	P
Número de cambios/cortes	3
Profundidad de corte _{p mín.}	0,25 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T304
Material de corte	HM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 500 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Contenido	260956 HB7010-2
Avance f	0,07 - 0,25 mm/rev,
Cantidad	30
Clase	HB7010-2

Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2839 16T304