



Plaquita de corte DNMG desbaste 30 unidades, HB7140-2, Tamaño: 150608



Datos de pedido

Número de pedido	GG2932 150608
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	3,75 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 170 mm/min
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Aplicación principal	M
Contenido	250862 HB7140-2
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,55 mm
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Recubrimiento	AlTiSiN
Cantidad	30
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Radio angular	0,8 mm
Material de corte	MD

Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2932 150608