

Garant

Plaquita de corte VBGT mecanizado medio 30 unidades, HU7310, Tamaño: 110304



Datos de pedido

Número de pedido	GG3827 110304
GTIN	4067263098416
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	VBGT 110304
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	N
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Contenido	261224 HU7310
Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	1,75 mm
Número de cambios/cortes	2
Cantidad	30

Tolerancia	G
Clase	HU7310
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3827 110304