

Garant
SCMT 09T308, Clase: HB7140-1


Datos de pedido

Número de pedido	260763 HB7140-1
GTIN	4045197819253
Clase de artículo	21G

Descripción

SCMT 09T308 HB7140-1 Radio angular: 0,8 mm
 Clase: HB7140-1
 Rompevirutas: VM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Rompevirutas	VM
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	M
Radio angular	0,8 mm
Clase	HB7140-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 230 m/min

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T308
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado