

Garant**Plaquita de corte VBGT mecanizado medio 30 unidades, HU7310, Tamaño: 160404****Datos de pedido**

Número de pedido	GG3827 160404
GTIN	4067263098430
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Contenido	261232 HU7310
Recubrimiento	Sin revestimiento
Aplicación principal	N
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	2,5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,25 mm
Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Código ISO plaquita de corte	VBGT 160404
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	2
Cantidad	30

Tolerancia	G
Clase	HU7310
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3827 160404