Garant

TCMT 110202, Clase: HB7140-1



Datos de pedido

Número de pedido	260950 HB7140-1
GTIN	4045197819284
Clase de artículo	21G

Descripción

TCMT 110202 HB7140-1 Clase: HB7140-1

Rompevirutas: VS

Profundidad de corte a_p: 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 260 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 260 m/min
Clase	HB7140-1
Rompevirutas	VS
Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a _p	0,2 - 1,5 mm
Radio angular	0,2 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110202
Número de cambios/cortes	3
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado