

**Garant**
**TCMT 110208, Clase: HB7140-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	260954 HB7140-1
GTIN	4045197819307
Clase de artículo	21G

### Descripción

TCMT 110208 HB7140-1 Clase: HB7140-1  
 Rompevirutas: VS  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 260 m/min

### Descripción técnica

Aplicación principal	M
Clase	HB7140-1
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 260 m/min
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	VS
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110208
Número de cambios/cortes	3
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado