

Garant

Plaquita de corte VBGT mecanizado medio 50 unidades, HU7310, Tamaño: 110302



Datos de pedido

Número de pedido	GG3829 110302
GTIN	4067263098409
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	VBGT 110302
Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	1,75 mm
Material de corte	HM
Contenido	261222 HU7310
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,15 mm
Cantidad	50

Aplicación principal	N
Tolerancia	G
Clase	HU7310
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3829 110302