

Garant**VBMT 160402, Clase: HB7140-1**

Datos de pedido

Número de pedido	261150 HB7140-1
GTIN	4045197819390
Clase de artículo	21G

Descripción

VBMT 160402 HB7140-1 Clase: HB7140-1

Rompevirutas: VS

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mmAvance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 260 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Rompevirutas	VS
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 260 m/min
Radio angular	0,2 mm

Clase	HB7140-1
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160402
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado