

Garant**Plaquita de corte VBGT mecanizado medio 50 unidades, HU7310, Tamaño: 110304****Datos de pedido**

Número de pedido	GG3829 110304
GTIN	4067263098423
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $p_{\min.}$	0,25 mm
Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Recubrimiento	Sin revestimiento
Aplicación principal	N
Profundidad de corte $p_{\max.}$	1,75 mm
Código ISO plaquita de corte	VBGT 110304
Contenido	261224 HU7310
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Material de corte	HM

Cantidad	50
Tolerancia	G
Clase	HU7310
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3829 110304