

Garant

Plaquita de corte KNUX mecanizado medio 50 unidades, HB7130-2, Tamaño: 160405L



Datos de pedido

Número de pedido	GG2937 160405L
GTIN	4067263094500
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	251032 HB7130-2
Radio angular	0,5 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 mm/min
Código ISO plaquita de corte	KNUX 160405L
Aplicación principal	M
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,35 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Cantidad	50
Material de corte	MD

Profundidad de corte _{p.máx.}	4 mm
Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2937 160405L