

Garant**WCHX 060202, Tipo: SM**

Datos de pedido

Número de pedido	268480 SM
GTIN	4045197470546
Clase de artículo	21K

Descripción

Idóneo para:

Herramienta de taladrar n.º 268463 – 268468, tamaño 11.
adecuado para Ø de herramienta D_c: 11 mm

Clase: HB7120

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 110 - 220 m/min

Velocidad de corte v_c aplicación secundaria: 110 - 140 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v _c aplicación principal	110 - 220 m/min
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v _c aplicación secundaria	110 - 140 m/min
Tipo	SM
Radio angular	0,4 mm
Aplicación secundaria	M
Clase	HB7120
Material de corte	MD

Código ISO plaquita de corte	WCHX 060202
Número de cambios/cortes	3
adecuado para Ø de herramienta D _c	11 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado