



Plaquita de corte KNUX mecanizado medio 50 unidades, HB7130-2, Tamaño: 160405R



Datos de pedido

Número de pedido	GG2937 160405R
GTIN	4067263094487
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Recubrimiento	con revestimiento
Cantidad	50
Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	KNUX 160405R
Profundidad de corte _{p mín.}	0,35 mm
Radio angular	0,5 mm
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte _{p máx.}	4 mm
Profundidad de corte a _p	0,5 - 5 mm
Contenido	251030 HB7130-2

Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 mm/min
Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2937 160405R