

Garant
VB.. T 160408, Clase: HB7140-1


Datos de pedido

Número de pedido	261234 HB7140-1
GTIN	4045197819444
Clase de artículo	21G

Descripción

VB.. T 160408 HB7140-1 Clase: HB7140-1

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 230 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VM
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 230 m/min
Clase	HB7140-1

Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160408
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado