

Garant**Plaquita de corte TCMT acabado 50 unidades, HB7010-2, Tamaño: 16T308****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2842 16T308
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T308
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	4 mm
Material de corte	HM
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,55 mm
Contenido	260958 HB7010-2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Cantidad	50
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 500 mm/min
Número de cambios/cortes	3
Avance f	0,07 - 0,25 mm/rev,

Clase	HB7010-2
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2842 16T308