

**Garant**
**VC. T 110304, Clase: HB7140-1**


## Datos de pedido

Número de pedido	261366 HB7140-1
GTIN	4045197819468
Clase de artículo	21G

## Descripción

VC. T 110304 HB7140-1 Clase: HB7140-1

Rompevirutas: VS

Tolerancia: M

 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

 Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,

 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 260 m/min

## Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Clase	HB7140-1
Rompevirutas	VS
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	M

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 260 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VCMT 110304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado