

Garant
VC. T 160404, Clase: HB7140-1


Datos de pedido

Número de pedido	261372 HB7140-1
GTIN	4045197819482
Clase de artículo	21G

Descripción

VC. T 160404 HB7140-1 Clase: HB7140-1
 Rompevirutas: VS
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 260 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	VS
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 260 m/min
Clase	HB7140-1
Aplicación principal	M

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160404
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado