

Garant

Plaquita de corte TCMT acabado 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 110202



Datos de pedido

Número de pedido	GG2843 110202
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 400 mm/min
Número de cambios/cortes	3
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110202
Aplicación principal	P
Cantidad	50
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $p_{m\acute{a}x.}$	2,75 mm
Avance f	0,07 - 0,25 mm/rev,
Profundidad de corte $p_{m\acute{i}n.}$	0,25 mm
Contenido	260950 HB7020-2
Material de corte	HM
Radio angular	0,4 mm

Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2843 110202