

Garant
VC. T 160408, Clase: HB7140-1


Datos de pedido

Número de pedido	261374 HB7140-1
GTIN	4045197819499
Clase de artículo	21G

Descripción

VC. T 160408 HB7140-1 Clase: HB7140-1

Rompevirutas: VS

Tolerancia: M

 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 260 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 260 m/min
Clase	HB7140-1
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VS
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Radio angular	0,8 mm

Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160408
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado