



Plaquita de corte SNMG acabado 50 unidades, HB7130-2, Tamaño: 120404



Datos de pedido

Número de pedido	GG2942 120404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Cantidad	50
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	4:25 mm
Material de corte	MD
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Aplicación principal	M
Número de cambios/cortes	8
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 mm/min
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Contenido	251142 HB7130-2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120404

Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2942 120404